

Низковольтные галогенные лампы без отражателя



Области применения

- Лампы для специальных светильников
- Волоконная оптика для медицинских целей (HLX)

Преимущества продукта


- По сравнению со стандартными лампами до 10% выше световая отдача (HLX)
- Мгновенное освещение (HLX)

Характеристики продукта


- Ксенон вместо криптона в качестве наполняющего газа (версии XENOPHOT HLX)
- Световой поток до 10 % выше при той же потребляемой мощности (версии XENOPHOT HLX)
- Вольфрамовая галогенная низковольтная лампа HLX с или без отражателя
- Диммируемый (HLX)




Данные о продуктовой линейке




Product line drawing




Product line drawing




Product line drawing




Product line drawing




Product line drawing




Product line drawing



Product line drawing




Product line drawing




Product line drawing

Данные о продуктовой линейке



Prod.line drw, front, no
dimensions



Product line drawing

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры		Фотометрические данные		Размеры и вес		Срок службы	Дополнительные данные	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты
	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Цветовая температура	Номинальный световой поток	Диаметр	Длина	Срок службы	Цоколь	Положение горения	EEI – Класс энергоэффективности
64222 10 W 6 V	6 В	10,00 Вт	3050 К	150 лм	9 mm	44,0 mm	300 h	PG22	Любой	B
64223 10 W 6 V	6 В	10,00 Вт	2900 К	150 лм	9 mm	38,0 mm	300 h	G4	Любой	B
64225 10 W 6 V	6 В	10,00 Вт	3200 К	200 лм	9,5 mm	31,0 mm	100 h	G4	s90	B
64250 HLX	6 В	20,00 Вт	3350 К	460 лм	9 mm	31,0 mm	100 h	G4	Любой	B
64251 HLX	6 В	20,00 Вт	3350 К	460 лм	9 mm	40,0 mm	100 h	PG22	Любой	B
64265 HLX	6 В	30,00 Вт	3200 К	765 лм	9 mm	31,0 mm	100 h	G4	Любой	B
64275 AX	6 В	35,00 Вт	3350 К	755 лм	9 mm	35,0 mm	50 h	G4	Любой	C
64258 20 W 12 V	12,0 В	20,00 Вт	3050 К	335 лм	9,5 mm	30,0 mm	2000 h	G4	s90	C
64259 20 W 12 V	12,0 В	20,00 Вт			9,5 mm	30,0 mm	1500 h	G4	s90	B
64260 30 W 12 V	12,0 В	30,00 Вт	3300 К	800 лм	9 mm	40,0 mm	50 h	PG22	Любой	B
64261 HLX	12,0 В	30,00 Вт	3300 К	750 лм	11,5 mm	44,0 mm	50 h	G6.35	Любой	B
64602 50 W 12 V	12,0 В	50,00 Вт	3050 К	1000 лм	11,5 mm	44,0 mm	1100 h	G6.35	s90	C
64610 HLX	12,0 В	50,00 Вт	3350 К	1600 лм	11,5 mm	44,0 mm	50 h	G6.35	s90	B
64611 HLX	12,0 В	50,00 Вт	3250 К	1350 лм	11,5 mm	44,0 mm	100 h	G6.35	s90	B
62138 HLX	12,0 В	100,00 Вт	3350 К	3050 лм	11,5 mm	37,0 mm	50 h	G6.35	p90/p15	B
64621 HLX	12,0 В	100,00 Вт	3300 К	2880 лм	11,5 mm	48,0 mm	2000 h	PG22	s90	B
64623 HLX	12,0 В	100,00 Вт	3300 К	2800 лм	11,5 mm	44,0 mm	2000 h	GY6.35	s90	B
64625 HLX	12,0 В	100,00 Вт	3450 К	3600 лм	11,5 mm	44,0 mm	50 h	GY6.35	s90	B
64628 100 W 12 V	12,0 В	100,00 Вт	3500 К	3420 лм	13,0 mm	57,0 mm	50 h	GY9.5	s90	B
64626 HLX ¹⁾	12,0 В	100,00 Вт	3450 К	3500 лм	11,5 mm	48,0 mm	50 h	PG22	s90	B

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Электрические параметры		Фотометрические данные		Размеры и вес		Срок службы	Дополнительные данные	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты
	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Цветовая температура	Номинальный световой поток	Диаметр	Длина	Срок службы	Цоколь	Положение горения	EEI – Класс энергоэффективности
64291 XIR	22,8 В	40,00 Вт	3150 К	1200 лм	12,0 mm	44,0 mm	800 h	G6.35	h90	B
64650 50 W 22,8 V	22,8 В	50,00 Вт	3100 К	1150 лм	13,0 mm	44,0 mm	1200 h	G6.35	Любой	C
64668 XIR	22,8 В	80,00 Вт	3250 К	3050 лм	14,0 mm	44,0 mm	400 h	G6.35	h90	B
64292 XIR	22,8 В	150,00 Вт	3250 К	6000 лм	14,0 mm	44,0 mm	600 h	G6.35	s90	B
64638 HLX	24,0 В	100,00 Вт	3100 К	2970 лм	13,0 mm	50,0 mm	300 h	G6.35	Любой	B
64647 120 W 24 V	24,0 В	120,00 Вт		3600 лм	13,0 mm	44,0 mm	700 h	G6.35	Любой	B
64640 HLX	24,0 В	150,00 Вт	3450 К	6000 лм	11,5 mm	50,0 mm	50 h	G6.35	s90	B
64641 HLX	17,0 В	150,00 Вт			11,5 mm	50,0 mm	2000 h	G6.35	s135	B
64642 HLX	24,0 В	150,00 Вт	3450 К	5000 лм	11,5 mm	50,0 mm	300 h	G6.35	s90	B
64643 150 W 24 V	24,0 В	150,00 Вт	3450 К	5000 лм	15,0 mm	57,0 mm	100 h	GY9.5	s90	B
64652 HLX	24,0 В	250,00 Вт	3400 К	8200 лм	11,5 mm	46,0 mm	50 h	GX5.3	p90/p15	B
64655 HLX	24,0 В	250,00 Вт	3550 К	10000 лм	12,5 mm	55,0 mm	50 h	G6.35	s90	B
64657 HLX	24,0 В	250,00 Вт		9000 лм	13,5 mm	55,0 mm	300 h	G6.35	s90	B
64656 HLX	24,0 В	275,00 Вт	3550 К	10000 лм	13,5 mm	55,0 mm	75 h	G6.35	s90	B
64654 HLX ¹⁾	24,0 В	250,00 Вт	3450 К	9000 лм	13,5 mm	68,0 mm	300 h	GY9.5	s90	B
64663 HLX	36,0 В	400,00 Вт	3250 К	16200 лм	15,0 mm	60,0 mm	50 h	G6.35	s90	B
64664 HLX	36,0 В	400,00 Вт	3500 К		18,0 mm	57,0 mm	150 h	G6.35	s105	B
64665 HLX	36,0 В	400,00 Вт	3300 К	12800 лм	18,0 mm	60,0 mm	300 h	G6.35	s90	B
64633 HLX	15,0 В	150,00 Вт	3450 К	5600 лм	11,5 mm	44,0 mm	50 h	G6.35	s90	B
62139 HLX	12,8 В	150,00 Вт			13,0 mm	50,0 mm	300 h	G6.35	h90	B

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Классификация
	Номер заказа
64222 10 W 6 V	64222 10W 6V PG
64223 10 W 6 V	64223 M/43 10W
64225 10 W 6 V	64225
64250 HLX	64250 HLX
64251 HLX	64251 HLX
64265 HLX	64265 HLX
64275 AX	64275 AX 35W 6V
64258 20 W 12 V	64258 20W 12V G
64259 20 W 12 V	64259 20W 12V G
64260 30 W 12 V	64260 30W 12V P
64261 HLX	64261 30W 12V G
64602 50 W 12 V	64602 50W 12V G
64610 HLX	64610 HLX
64611 HLX	64611 HLX
62138 HLX	62138 HLX
64621 HLX	64621 HLX
64623 HLX	64623 HLX
64625 HLX	64625 HLX
64628 100 W 12 V	64628 100W 12V
64626 HLX ¹⁾	64626 HLX
64291 XIR	64291
64650 50 W 22,8 V	64650 50W 22,8V
64668 XIR	64668
64292 XIR	64292
64638 HLX	64638 HLX
64647 120 W 24 V	64647 120W 24V
64640 HLX	64640 HLX

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Классификация
	Номер заказа
64641 HLX	64641 HLX
64642 HLX	64642 HLX
64643 150 W 24 V	64643 150W 24V
64652 HLX	64652 HLX
64655 HLX	64655 HLX
64657 HLX	64657 HLX
64656 HLX	64656 HLX
64654 HLX ¹⁾	64654 HLX
64663 HLX	64663 HLX
64664 HLX	64664 HLX
64665 HLX	64665 HLX
64633 HLX	64633 HLX
62139 HLX	62139 HLX

¹⁾ По запросу

Данные о продуктовой линейке

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.